

FluidEase Pro Finn timerpipette電動ピペット

Thermo Scientific™ ClipTip™シリーズピペットに続き、汎用チップ対応のThermo Scientific™ FluidEase™ Pro Finn timerpipette™電動ピペットが新登場！


ピペッティングの安心感はそのまに、汎用性がさらに広がる
Thermo Scientific™ Finn timerpipette™シリーズ電動ピペット

特長

- ・ 人さし指によるトリガーアクション
- ・ 大画面タッチスクリーンにより、直感的な操作が可能
- ・ 電動チップイジェクトで、安心操作を実現
- ・ 最大4台まで拡張可能な充電スタンド
- ・ 日本語を含む多言語対応ディスプレイ



製品番号	チャンネル	容量レンジ	可変ステップ	適合Finntip™	希望小売価格
4673010	1	0.5~10 µL	0.01 µL	Flex10、10	¥128,500
4673020	1	2.5~100 µL	0.1 µL	Flex200、250 Univ	¥128,500
4673030	1	5~200 µL	0.1 µL	Flex200、250 Univ	¥128,500
4673040	1	10~300 µL	0.1 µL	Flex300、300	¥128,500
4673050	1	20~1,000 µL	1.0 µL	Flex1000、1000	¥128,500
4673060	1	0.25~5 mL	10 µL	5 mL	¥128,500
4673070	1	0.5~10 mL	10 µL	10 mL	¥128,500
4675010	8	0.5~10 µL	0.01 µL	Flex10、10	¥264,300
4675030	8	2.5~100 µL	0.1 µL	Flex200、250 Univ	¥264,300
4675050	8	5~200 µL	0.1 µL	Flex200、250 Univ	¥264,300
4675070	8	10~300 µL	0.1 µL	Flex300、300	¥264,300
4675090	8	25~1,250 µL	1.0 µL	Flex1200	¥264,300
4675020	12	0.5~10 µL	0.01 µL	Flex10、10	¥297,700
4675040	12	2.5~100 µL	0.1 µL	Flex200、250 Univ	¥297,700
4675060	12	5~200 µL	0.1 µL	Flex200、250 Univ	¥297,700
4675080	12	10~300 µL	0.1 µL	Flex300、300	¥297,700
4675100	12	25~1,250 µL	1.0 µL	Flex1200	¥297,700
9420520	Thermo Scientific™ FluidEase™充電スタンド (1本掛け)				¥76,080
9420530	Thermo Scientific™ FluidEase™充電スタンド拡張キット				¥10,880
9420540	Thermo Scientific™ FluidEase™壁掛け充電スタンド (1本掛け)				¥19,700



壁掛け充電スタンド

研究用にも使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2026年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc LSP573-A26100B

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific