



ベンチトップ機器セレクションガイド

マイクロプレートリーダー

マイクロプレートウォッシャー

NanoDrop微量分光光度計

紫外可視分光光度計

マイクロプレートリーダー／マイクロプレートウォッシャー

Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX マルチモードマイクロプレートリーダー

4重モノクロメーターを採用した屈指の光学性能

豊富な測定技術

- 吸光測定 (紫外可視、光路長補正機能を含む)
- 蛍光測定 (上方・下方測定、FRET 測定を含む)
- 発光測定 (フィルター測定、BRET 測定を含む)
- AlphaScreen™ / AlphaLISA™ 測定
- 時間分解蛍光測定 (TR-FRET、HTRF™ 測定を含む)

直感的で簡単に操作ができるソフトウェア

- 日本語、英語を含む8カ国語に対応する Thermo Scientific™ SkanIt™ ソフトウェアを標準装備
- ライセンスフリーで複数台のPCへ自由にインストール可能
- 5パラメーターロジスティックを含む多様な検量線機能
- 測定結果や解析結果はボタン1つでMicrosoft™ Excel™ へエクスポート可能

便利な機能

- 最大2台までディスペンサーを搭載可能
- 自動感度調整機能により高感度と広いダイナミックレンジを自動で実現
- ガスコントロールモジュールの搭載が可能
- マイクロプレートでの測定結果を1 cm キュベットでの結果に変換する光路長補正機能
- 機器にダメージを与えたり、測定を妨げたりする操作エラーを未然に防ぐスマートセーフティコントロール機能を搭載

さまざまなアプリケーションに対応

カルシウムアッセイ、デュアルルシフェラーゼアッセイ、細胞毒性試験、抗酸化能測定、セルベースアッセイなど



仕様
寸法: W526 × D579 × H509 mm
重量: 53~60 kg
電源: 100~240 V, 50/60 Hz
消費電力: 最大200 VA

一般仕様	
測定モード	エンドポイント測定、カインेटリック測定、スペクトルスキニング測定、マルチポイント測定、カインेटリックスペクトル測定
測定速度	96ウェルプレート: 15秒、384ウェルプレート: 45秒、1536ウェルプレート: 135秒
インターフェース	PCソフトウェア (SkanItソフトウェア)
寸法 (W × D × H) / 重量	526 × 579 × 509 mm / 53~60 kg
電源 / 消費電力	100 ~ 240 V, 50/60 Hz / 最大 200 VA

注意事項: 制御にはPCが必要です。

制御用PC

製品名	製品番号	希望小売価格
SkanIt制御用PC Excelなし※1	A49095JP	¥250,000
SkanIt制御用PC Excel付き※1	A49096JP	¥350,000

※1 Microsoft Excel

PC要件

システム仕様	
OS	Microsoft™ Windows™ 11 or Windows™ 10 (64 bit); Professional版またはEducation版またはEnterprise版
ハードディスク容量	14 GB以上
プロセッサー	クアッドコア (または4つの論理プロセッサーを持つデュアルコア)、2 GHz以上
メモリー	8 GB RAM以上
USBポート	1つ以上
モニター	フルHD、解像度1920 × 1080

製品名	製品番号	希望小売価格
Varioskan LUX マイクロプレートリーダー標準モデル		
上方蛍光 吸光モデル	VL0000D0	¥4,950,000
上方蛍光 吸光 発光モデル	VL0L00D0	¥5,700,000
上方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル	VL0L0TD0	¥6,350,000
上方下方蛍光 吸光モデル	VLB000D0	¥5,650,000
上方下方蛍光 吸光 発光モデル	VLBL00D0	¥6,400,000
上方下方蛍光 吸光 発光ガスコントロールモジュール	VLBL00GD0	¥8,250,000
上方下方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル	VLBL0TD0	¥7,050,000
上方下方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル ガスコントロールモジュール付き	VLBL0TGD0	¥8,900,000
上方下方蛍光 吸光 発光 AlphaScreen 時間分解蛍光モデル	VLBLATD0	¥7,800,000
上方下方蛍光 吸光 発光 AlphaScreen 時間分解蛍光モデル ガスコントロールモジュール付き	VLBLATGD0	¥9,650,000
Varioskan LUX 1 マイクロプレートリーダーディスペンサーモデル		
上方下方蛍光 吸光 発光モデル ディスペンサー1台付き	VLBL00D1	¥7,050,000
上方下方蛍光 吸光 発光ガスコントロールモジュール ディスペンサー1台付き	VLBL00GD1	¥8,900,000
上方下方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル ディスペンサー1台付き	VLBL0TD1	¥7,700,000
上方下方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル ディスペンサー1台付き ガスコントロールモジュール付き	VLBL0TGD1	¥9,550,000
上方下方蛍光 吸光 発光 AlphaScreen 時間分解蛍光モデル ディスペンサー1台付き	VLBLATD1	¥8,450,000
上方下方蛍光 吸光 発光 AlphaScreen 時間分解蛍光モデル ディスペンサー1台付き ガスコントロールモジュール付き	VLBLATGD1	¥10,300,000
Varioskan LUX 2 マイクロプレートリーダーディスペンサーモデル		
上方下方蛍光 吸光 発光モデル ディスペンサー2台付き	VLBL00D2	¥7,700,000
上方下方蛍光 吸光 発光ガスコントロールモジュール ディスペンサー2台付き	VLBL00GD2	¥9,550,000
上方下方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル ディスペンサー2台付き	VLBL0TD2	¥8,350,000
上方下方蛍光 吸光 発光 時間分解蛍光モデル ディスペンサー2台付き ガスコントロールモジュール付き	VLBL0TGD2	¥10,200,000
上方下方蛍光 吸光 発光 AlphaScreen 時間分解蛍光モデル ディスペンサー2台付き	VLBLATD2	¥9,100,000
上方下方蛍光 吸光 発光 AlphaScreen 時間分解蛍光ガスコントロールモジュール ディスペンサー2台付き	VLBLATGD2	¥10,950,000

機器本体と一緒に延長保証をご購入いただくことも可能です。また、機器クオリフィケーション (IQOQ) などの各種サービスも取りそろえております。詳しくは機器営業担当までお問い合わせください。

Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF マルチモードマイクロプレートリーダー

吸光・上方蛍光・発光の3種類の測定ができるエントリーモデル

Varioskan ALF マルチモードマイクロプレートリーダーは、最も一般的な吸光、蛍光、発光測定用に設計された、汎用性のあるマルチモードマイクロプレートリーダーです。

豊富な測定技術

- 吸光測定 (モノクロメーター: 200~1,000 nm)
- 蛍光測定 (上方のみ: フィルターベース)
- 発光測定 (PMT 測定・フィルター測定、FRET/RET 測定を含む)

直感的で簡単に操作ができるソフトウェア

- 日本語、英語を含む8カ国語に対応する SkanIt ソフトウェアを標準装備
- ライセンスフリーで複数台の PC へ自由にインストール可能
- 5パラメーターロジスティックを含む多様な検量線機能
- 測定結果や解析結果はボタン1つで Microsoft Excel へエクスポート可能

便利な機能

- インキュベーターを標準搭載
- リニア、オービタル、8の字の3つのシェイクモード

蛍光フィルター標準装備

- Ex345/Em450 nm、Ex485/Em525 nm、Ex555/Em615 nm の3組のフィルターペアを標準装備
- オプションフィルターを励起側、蛍光側各5枚まで追加可能

さまざまなアプリケーションに対応

- 吸光 ELISA のほか、標準搭載フィルターで Invitrogen™ Quant-iT™ シリーズ、Invitrogen™ PrestoBlue™ Cell Viability Reagent、Invitrogen™ alamarBlue™ Cell Viability Reagent などに対応



仕様
寸法: W526 × D579 × H509 mm
重量: 53~60 kg
電源: 100~240 V、50/60 Hz
消費電力: 最大200 VA

製品名	製品番号	希望小売価格
Varioskan ALF マルチモードマイクロプレートリーダー (2年保証)	VA000010C-S2	¥2,860,000
SkanIt Soft 用制御 PC Excel なし ^{※1}	A49095JP	¥250,000
SkanIt Soft 用制御 PC Excel 付き ^{※1}	A49096JP	¥350,000

※1 Microsoft Excel

注意事項:

- 制御には PC が必要です。
- 保証期間中の故障の際は、リファーブ品 (再調整品) との交換対応となります。

フィルター

製品名	フィルター波長 (nm)	代表的なアプリケーション	製品番号	希望小売価格
ALF filter Pair AlexaFluor™ 555	Ex535/Em595	Invitrogen™ MitoTracker™ Orange dye	VAPAI001	¥180,000
ALF filter Pair AlexaFluor™ 647	Ex625/Em677	Invitrogen™ Quant-iT™ RNA Assay Kits (red) Invitrogen™ CyQUANT™ Direct Red Cell Proliferation Assay Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red dye	VAPAI002	¥180,000
ALF filter Pair AlexaFluor™ 680	Ex649/Em711	Invitrogen™ Alexa Fluor™ 680 dye-based assays	VAPAI003	¥180,000
ALF filter Pair AlexaFluor™ 568	Ex555/Em605	Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents (red)	VAPAI005	¥180,000
ALF Pair NanoBRET™	D_Em460/A_Em618	Promega NanoBRET™ assays	VAPAI006	¥180,000
ALF filter Pair AlexaFluor™ 514	Ex497/Em542	Invitrogen™ Alexa Fluor™ 514 dye-based assays	VAPAI007	¥180,000
ALF filter Pair AFC	Ex390/Em513	AFC-based proteolytic enzyme assays (amino-trifluoromethyl coumarin)	VAPAI008	¥180,000
ALF filter Pair Endotoxin	Ex390/Em450	Blue Fluorescent Protein assays	VAPAI009	¥180,000
ALF filter Pair CFP	Ex438/Em497	CFP assays Thioflavin T assays	VAPAI010	¥180,000
ALF filter Pair AlexaFluor™ 430	Ex452/Em545	Invitrogen™ Alexa Fluor™ 430 dye-based assays	VAPAI011	¥180,000
ALF filter Pair HPPA	Ex334/Em425	HPPA-based fluorometric ELISA assays (3-(4-hydroxyphenyl) propionic acid (HPPA) assay)	VAPAI012	¥180,000
ALF filter Pair Phloxine B	Ex527/Em615	Propidium-based DNA assays Ethidium derivative-based DNA assays	VAPAI013	¥180,000
ALF filter Pair NanoOrange™	Ex485/Em575	Invitrogen™ NanoOrange™ Protein Quantitation Kit Invitrogen™ Qubit™ Protein Assay	VAPAI014	¥180,000
ALF filter Pair MEU6	Ex334/Em450	Methyl-umbelliferone-based pH indicator assays	VAPAI015	¥180,000
ALF FRET set CFP-YFP	Ex438/Em497/Em542	FRET assay: CFP-YFP	VASET001	¥270,000
ALF FRET set FITC-TRITC	Ex485/Em525/Em595	FRET assay: FITC-TRITC	VASET002	¥270,000
ALF FRET set Cy3™-Cy5™	Ex535/Em595/Em677	FRET assay: Cy3-Cy5	VASET003	¥270,000
ALF FRET set GeneBLAzer™	Ex390/Em450/Em525	Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ assays	VASET004	¥270,000

Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh吸光マイクロプレートリーダー

モノクロメータータイプ

- 200～1,000 nmを1 nm刻みで測定可能
- 6、12、24、48、96、384ウェルプレートに対応※1
- 日本語表示のタッチスクリーンで簡単に操作可能 (英語にも対応)
- ELISA測定、細胞毒性試験、各種サイトカインアッセイに対応
- PC制御のSkanItソフトウェア (日本語操作可能) を標準装備
- Thermo Scientific™ μDrop™ Duo Plate (オプション: 同梱モデルあり) を用いれば、2 μL～の微量サンプルを32サンプル一度に測定可能

※1 6～48ウェルプレートは、高さが19.5 mm未満の製品に対応



仕様
寸法: W295 × D445 × H265 mm
重量: 10.8 kg
電源: 100～240 V、50/60 Hz
消費電力: 最大110 VA
スタンバイ時: 7 VA

製品名	製品番号	希望小売価格
Multiskan SkyHigh 吸光マイクロプレートリーダー	A51119500C	¥1,650,000
Multiskan SkyHigh T 吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン付き)	A51119600C	¥1,810,000
Multiskan SkyHigh TC 吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、キュベットポート付き)	A51119700C	¥1,920,000
Multiskan SkyHigh TD 吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、μDrop Duo Plate 付き)	A51119600DPC	¥2,080,000
Multiskan SkyHigh TCD 吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、キュベットポート、μDrop Duo Plate 付き)	A51119700DPC	¥2,180,000
SkanIt Soft 用制御 PC Excel なし※2	A49095JP	¥250,000
SkanIt Soft 用制御 PC Excel 付き※2	A49096JP	¥350,000
μDrop Plate	N12391	¥398,000
μDrop Duo Plate	N12391M2	¥470,000

Multiskan 用電源ユニットは機器本体に添付されています。

本製品はユーザーインストール製品です。セットアップ、取り扱い方法を説明した動画マニュアルをご用意しております。

※2 Microsoft Excel

Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 吸光マイクロプレートリーダー

フィルタータイプ

- 340～850 nm の波長域に対応
- 最大8枚のフィルター (標準添付: 405、450、620 nm)
- 96ウェルプレート測定がわずか7秒
- ELISA 測定や酵素反応、家畜病性検査やアレルゲン定量に対応
- 本体単独でも、PC制御でも日本語で簡単に操作可能



仕様
寸法: W290 × D400 × H220 mm
重量: 8.5 kg
電源: 100～240 V、50/60 Hz
消費電力: 最大100 VA
スタンバイ時: 8 VA

製品名	製品番号	希望小売価格
Multiskan FC 吸光マイクロプレートリーダーベーシック (2年保証)	51119000-REXS2	¥910,000
Multiskan FC 吸光マイクロプレートリーダーアドバンス (インキュベーター付き) (2年保証)	51119100-REXS2	¥1,110,000

Multiskan 用電源ユニットは機器本体に添付されています。

本製品はユーザーインストール製品です。セットアップ、取り扱い方法を説明した動画マニュアルをご用意しております。

保証期間中の故障の際は、リファブ製品 (再調整品) との交換対応となります。

Thermo Scientific™ Wellwash™ / Wellwash™ Versa マイクロプレートウォッシャー

Wellwash マイクロプレートウォッシャー

- 1 × 8ウォッシュヘッドのウォッシャー
- 大きなワイドカラー液晶ディスプレイ
- 日本語含む多言語ユーザーインターフェース
- 非加圧式ポンプを採用



仕様
寸法: W345 × D385 × H240 mm
重量: 8 kg
電源: 100～240 V、50/60 Hz
消費電力: 最大100 VA
対応プレート: 96ウェルプレート

Wellwash Versa マイクロプレートウォッシャー

- 2 × 8ウォッシュヘッドのウォッシャー
- 細胞洗浄可能なオプションヘッド
- 最大3種の洗浄液が選択可能
- 非加圧式ポンプを採用



仕様
寸法: W345 × D385 × H240 mm
重量: 9 kg
電源: 100～240 V、50/60 Hz
消費電力: 最大100 VA
対応プレート: 96 / 384ウェルプレート

製品名	製品番号	希望小売価格
Wellwash マイクロプレートウォッシャー (2年保証)	5165000-REXS2	¥720,000
Wellwash Versa マイクロプレートウォッシャー (2年保証)	5165010-REXS2	¥900,000

本製品はユーザーインストール製品です。セットアップ、取り扱い方法を説明した動画マニュアルをご用意しております。

保証期間中の故障の際は、リファブ製品 (再調整品) との交換対応となります。

微量分光光度計

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra／Ultra^c微量分光光度計

1 μL～の微量吸光度測定でコンタミネーションを自動検出・自動補正

- 大きなタッチスクリーンを備えたスタンドアロン設計
- PCからの制御・解析・記録も可能
- Thermo Scientific™ Acclaro™ (アクラル) サンプルインテリジェンステクノロジーにより、サンプル中のコンタミネーションを自動検出・自動補正
- 哺乳類、植物、バクテリア由来の dsDNA 中の RNA および RNA 中の dsRNA の含有量も不純物として解析可能に
- 内蔵カメラがサンプル中の気泡や異常をモニターし、アラートを表示
- 「サンプルをアプライ → 液柱を形成し測定 → サンプルの拭き取り」のわずか3ステップ
- qPCRに必要なテンプレートとバッファーを表示する qPCR レシピ計算機能を搭載
- キュベットでの測定も可能 (NanoDrop Ultra^c 微量分光光度計)
- Thermo Scientific™ Acclaro™ Pro (AP) テクノロジーにより高濃度のサンプルも正確に測定



仕様
寸法: W320 × D180 × H280 mm
重量: 4.1 kg
電源: 100～240 V, 11～18 W, 50/60 Hz
測定波長範囲: 190～850 nm
吸光度測定範囲: 0.02～550 Abs
吸光度検出範囲: 1.0～27,500 ng/μL (dsDNA)

製品名	製品番号	希望小売価格
NanoDrop Ultra 微量分光光度計 (2年保証)	NDULTRAGL	¥1,980,000
NanoDrop Ultra ^c 微量分光光度計 (2年保証)	NDULTRACGL	¥2,290,000
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra FL 微量分光蛍光光度計 (2年保証)	NDULTRAFLGL	¥2,360,000
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra ^c FL 微量分光蛍光光度計 (2年保証)	NDULTRACFLGL	¥2,550,000
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra AP 微量分光光度計 (2年保証)	NDULTRAAPGL	¥3,960,000
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra ^c AP 微量分光光度計 (2年保証)	NDULTRACAPGL	¥4,570,000
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra FL AP 微量分光蛍光光度計 (2年保証)	NDULTRAFLAPGL	¥4,720,000
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra ^c FL AP 微量分光蛍光光度計 (2年保証)	NDULTRACFLAPGL	¥5,100,000

本製品はユーザーインストール製品の予定です。セットアップ、取り扱い方法を説明した動画マニュアルを準備しております。

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus微量分光光度計

小型サイズでオールインワン NanoDrop 微量分光光度計の優れた精度と再現性をより身近に

- 小型サイズ設計で、ご自身のデスクやセカンドラボなどあらゆる場所での使用に対応
- サンプル量 1 μL～の微量測定
- 測定時間はわずか5秒未満
- 簡単にセットできるプリンターモジュールでノートやサンプルチューブ用のラベルシールを印刷 (フリーザー保存でも剥がれにくいクライオジェニックラベル)
- データの自動保存、USB エクスポート



仕様
寸法: W270 × D220 × H220 mm
重量: 2.7 kg (プリンターセット時 3.2 kg)
電源: 100～240 V, 18 W, 50/60 Hz
測定波長範囲: 230、260、280 (バックグラウンド: 340) nm
吸光度測定範囲: 0.04～30 Abs
検出範囲: 2～1,500 ng/μL (dsDNA)

製品名	製品番号	希望小売価格
NanoDrop Lite Plus 微量分光光度計	NDLPLUSGL	¥980,000
	NDLPLUSPRGL (プリンターモジュール付き)	¥1,120,000

本製品はユーザーインストール製品です。セットアップ、取り扱い方法を説明した動画マニュアルをご用意しております。

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight微量分光光度計

微量サンプルをハイスループット測定

- サンプル量 1 μL～の微量測定
- 8検体をわずか20秒で測定
- 1サンプルのみでも測定可能
- エルゴノミックデザイン
- ソフトウェアと連動したイルミネーション機能で多検体測定を確実にサポート
- Acclaro サンプルインテリジェンステクノロジーでサンプル中の不純物を解析



仕様
寸法: W240 × D330 × H170 mm
重量: 3.7 kg
電源: 100～240 V, 15 W, 50/60 Hz
測定波長範囲: 190～850 nm
吸光度測定範囲: 0.04～200 Abs
検出範囲: 2.0～10,000 ng/μL (dsDNA)

製品名	製品番号	希望小売価格
NanoDrop Eight 微量分光光度計	NDE-GL	¥3,800,000

NanoDrop シリーズアクセサリ・試薬

製品名	製品番号	希望小売価格	製品名	製品番号	希望小売価格
NanoDrop Lite Plus プリンターモジュール	NDLP-PRNTR-MOD	¥178,000	制御用パーソナルコンピューター	A30956JP	¥192,500
NanoDrop Lite プリンター用ロール紙	714-071400	¥26,400	Security Suite SW for NDOne with PC	SecuritySuite-PC	¥892,000
CF-1 標準液 (ND-1000 / ND-2000 / ND-2000c 用)	CHEM-CF-1	¥6,300	SciVault Software for ND Eight with PC	SciVault-PC	¥972,000
CF-8 標準液 (ND-8000 用)	CHEM-CF-8	¥16,300	SciVault2 Software for ND Ultra with PC	SciVault2-PC	¥980,000
PR-1 リコンディショニングキット	CHEM-PR1-KIT	¥7,500	DYMO™ LabelWriter™ ラベルプリンター (ラベル付き)	DYMO-PRNTR-ND	¥74,800
PV-1 標準液 (ND-One / One ^c 用)	CHEM-PV-1	¥7,900	DYMO™ ラベルロール	869-177000	¥5,500

紫外可視分光光度計

Thermo Scientific™ GENESYS™ シリーズ分光光度計

シリーズ共通の特長

- 高精細なカラーディスプレイ搭載、シンプルで直感的な操作性
- 日本語対応のマルチランゲージソフトウェア
- いつもの測定をすぐに開始できる、SmartStart™ 機能を搭載
- USB エクスポート対応



Thermo Scientific™
GENESYS™ 30 可視分光光度計



Thermo Scientific™
GENESYS™ 40 可視分光光度計 /
GENESYS™ 50 紫外可視分光光度計



Thermo Scientific™
GENESYS™ 150 / 180 /
BioMate™ 160 紫外可視分光光度計

仕様
寸法: W385 × D355 × H195 mm
重量: 7.5 kg
電源: 100~240 V、50/60 Hz

製品名	光学系	波長範囲	操作	1 cm 角形セルホルダー	8連セルチェンジャー	ライフサイエンスソフトウェア	製品番号	希望小売価格
GENESYS 30	シングルビーム	325~1,100 nm	ボタン操作	付属	-	-	840-277000	¥480,000
GENESYS 40	デュアルビーム	325~1,100 nm	タッチパネル	付属	-	-	840-297000	¥720,000
GENESYS 140	デュアルビーム	325~1,100 nm	タッチパネル	付属	オプション	-	840-308000	¥780,000
GENESYS 50	デュアルビーム	190~1,100 nm	タッチパネル	付属	-	-	840-298000	¥1,000,000
GENESYS 150	デュアルビーム	190~1,100 nm	タッチパネル	付属	オプション	-	840-300000	¥1,060,000
BioMate 160	デュアルビーム	190~1,100 nm	タッチパネル	付属	オプション	搭載	840-301000	¥1,160,000
GENESYS 180	ダブルビーム	190~1,100 nm	タッチパネル	付属	付属	搭載	840-309000	¥1,250,000

注意事項: 試験管・長光路セルホルダー、シッパ、ファイバープローブなどの豊富なオプションラインアップがございます。お気軽にお問い合わせください。

Thermo Scientific™ Evolution™ シリーズ分光光度計

シリーズ共通の特長

- 波長範囲: 190~1,100 nm
- 大型サンプルやあらゆるアクセサリに対応した広い試料室
- プロンプトが次の操作を促す使いやすいソフトウェア
- ダブルビーム光学系
- 各種バリデーションやデータインテグリティに対応
- 日本語対応



仕様
寸法: W593 × D475 × H266 mm
重量: 14.5 kg
電源: 100~240 V、50/60 Hz



仕様
寸法: W609 × D526 × H270 mm
重量: 20 kg
電源: 100~240 V、50/60 Hz

Thermo Scientific™ Evolution™ One / Evolution™ One Plus
紫外可視分光光度計

Thermo Scientific™ Evolution™ Pro
紫外可視分光光度計

製品名	光学系	波長範囲	スペクトルバンド幅	ライフサイエンスソフトウェア	製品番号	希望小売価格
Evolution One	ダブルビーム	190~1,100 nm	1 nm	付属	840-341400	¥1,450,000
Evolution One Plus	ダブルビーム	190~1,100 nm	1、2 nm、AFBG 機構※1	付属	840-341500	¥1,600,000
Evolution Pro	ダブルビーム	190~1,100 nm	0.5、1.0、1.5、2.0、4.0 nm	付属	840-340200	¥2,300,000

※1 アプリケーション可変ビーム機構

注意事項:

- 別途、制御用PCおよび据え付け調整費用が必要です。
- オプションについてはお問い合わせください。

本ページ掲載製品のお問い合わせはこちら TEL: 0120-753-670 E-mail: info.cad.jp@thermo.com

研究用에만使用できます。診断용에는使用いただけません。

© 2020, 2021, 2023-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

AlphaScreen and AlphaLISA are trademarks of PerkinElmer, Inc.

HTRF is a trademark of CISBIO BIOASSAYS. Cy3 and Cy5 are trademarks of Cytiva. NanoBRET is a trademark of Promega.

Microsoft, Excel and Windows are trademarks of Microsoft Corporation.

DYMO is a trademark of Esselte Corporation. LabelWriter is a trademark of DYMO Corporation.

記載の価格は 2025 年 12 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **SPA507-C2512OB**

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific