



Lab equipment

洗練されたシンプルさ

Solaris 6000スタッカブルインキュベーション／ コールドシェーカー

Thermo Scientific™ Solaris™ 6000スタッカブルインキュベーション／コールドシェーカーでワークフローを最適化します。コンパクトでスタッカブルな設計に、安定したオービタルシェーキングと柔軟なインキュベーション機能を組み合わせ、多様なアプリケーションに対応します。

Thermo Scientific™ Solaris™ 6000オービタルシェーカーモデルの柔軟な構成オプション

- ユニットは2台まで積み重ねることができ、ラボスペースの有効活用を実現
- 高さ調節可能な2段の棚により、サンプルスペースを追加可能
- ラボでの利便性のため、ドアは右開きまたは左開きを設定
- 大型観察窓と内部照明にてサンプルの状態を視覚的に確認可能
- アクセスポートを標準装備

堅牢な構造、信頼性の高い性能

- PID温度コントローラーにより、37 °Cにおいて±0.1 °Cの精度でチャンバー温度をモニタリング・制御
- インキュベーション／コールドシェーカーモデルはペルチェ素子による温度制御機能を搭載

- 独立したサーモスタット付きの過熱防止機能により、メイン温度コントローラーが故障した場合でも熱を制御することでさらなる安全性を確保
- 過負荷センサーで保護された頑丈な3偏心駆動機構は、15～525 rpmの範囲で可変速度制御が可能
- 標準搭載のプログラム機能により、ルーチンや設定値を保存して効率的に活用
- データ監視によるアラート、アラーム、および実行終了の通知に加え、内蔵のグラフ機能と実行履歴を記録
- 粉体塗装を施した耐久性に優れた冷間圧延鋼板製の外装構造
- 広々とした耐食性ステンレススチールチャンバーにより、18 × 18インチのプラットフォームを積み重ね、振とう容量を拡大可能
- 2年間の修理保証、5年間の部品保証、10年間のドライブメカニズム保証を含む

製品仕様

Solaris 6000スタックブルオービタルシェーカーの仕様

カタログNo.	製品名	振とう速度	軌道径 cm (in)	最大荷重 kg (lbs)	温度設定範囲 (°C)	外形寸法 cm (in)			電源
						長さ	幅	高さ	
SK6001	Solaris 6000スタックブル インキュベーション シェーカー	15~525 ±1 rpm	2.54 (1)	32 (70)	室温+10 °C~70 °C	76.4 (30.1)	68.8 (27.1)	102.4 (40.3)	100~240 V 50/60 Hz
SK6002	Solaris 6000スタックブル インキュベーション/ コールドシェーカー	15~525 ±1 rpm	2.54 (1)	32 (70)	室温-15 °C~65 °C (最低設定温度4 °C)	77.7 (30.6)	68.8 (27.1)	102.4 (40.3)	100~240 V 50/60 Hz

Ordering information

シェーカー本体

全てのSolaris 6000ユニットには、18インチ × 18インチのプラットフォームが1台付属しています。

カタログNo.	製品名	説明
SK6001	Solaris 6000スタックブルインキュベーションシェーカー	スタックブルインキュベーションシェーカー、 100~240 V、50/60 Hz
SK6002	Solaris 6000スタックブルインキュベーション/コールドシェーカー	スタックブルインキュベーション/コールドシェーカー、 100~240 V、50/60 Hz

オプション プラットフォーム

カタログNo.	製品名	説明
SK1818	ユニバーサルプラットフォーム	18インチ × 18インチ(約457 × 457 mm)の標準式プラットフォーム × 1
SK1818D	デュアルスタック プラットフォーム	18インチ × 18インチ(約457 × 457 mm)の2段式プラットフォーム × 1
SK1818DK ^{※1}	18 × 18デュアルスタック アップグレードキット	SK1818 × 1を2段式にして使用するためのアップグレードキット 内容物:18インチ × 18インチ 1枚、支柱

※1 SK1818 × 1と組み合わせて使用します。

オプション クランプと適用容量

カタログNo.	対応容器種類	最大適用容量	
		SK1818	SK1818D ^{※2}
30150BI	10 mL エルレンマイヤーフラスコ	113	226
30151	25 mL エルレンマイヤーフラスコ	64	124
30152BI	50 mL エルレンマイヤーフラスコ	64	124
30153	125 mL エルレンマイヤーフラスコ	32	62
30154BI	250 mL エルレンマイヤーフラスコ	16	32
30155	300 mL エルレンマイヤーフラスコ	16	32
30156BI	500 mL エルレンマイヤーフラスコ	16	32
30157BI	1 L エルレンマイヤーフラスコ	9	16
30158	2 L エルレンマイヤーフラスコ	6	-
30159	4 L エルレンマイヤーフラスコ	4	-
30159B	5 L エルレンマイヤーフラスコ	2	-
30160	6 L エルレンマイヤーフラスコ	1	-

※2 SK1818をSK1818DKでアップグレードする場合も含まれます。



詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/solaris

研究用のにのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

©2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc WAI505-A2607CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific